

品番：EA366MK-60

品名：64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 640円(税抜) / 704円(税込) | | |
| カタログ価格 | 640円(税抜) / 704円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/03/30 16:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0590ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|----|-----------------|
| メーカー | 3M | 型番 | REF 60C 64 |
| 商品名 | スティキット リフィールロール | 用途 | サビ取り、キズ取り、仕上げ等に |
| 粒度 | #60 | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 基材 | Cwt | 長さ | 0.8m |
| 幅 | 64mm | 重量 | 40g |

切削力・耐久性に優れたのり付きサンドペーパー

表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。

サンディングブロックにセットしてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.