

品番：EA366MK-80

品名：64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2025/07/09 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0600ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	REF 80C 64
商品名	スティキット リフィールロール	用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に
粒度	#80	砥粒	酸化アルミニウム
基材	Cwt	長さ	0.9m
幅	64mm	重量	40g

切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。

表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。

サンディングブロックにセットしてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.