


品番：EA366RA-80

品名：25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール



販売価格	4,550円(税抜) / 5,005円(税込)		
カタログ価格	4,550円(税抜) / 5,005円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0591ページ		



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	Aクロスロール
粒度	#80	サイズ	25mm×36.5m
砥粒	アルミナ	基材	布
あらゆる分野の研磨作業に (一般金属/非鉄金属/木工/皮革/繊維の起毛など)			
作業に応じて必要な長さにカットして使えます。			
空研ぎ(ドライ)でご使用ください。			
【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.