

品番：EA36C-1

品名：電気工事士技能試験セット

	販売価格	19,300円(税抜)／ 21,230円(税込)		
	カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 22:51現在)		
	商品入数	1	販売単位	St
	カタログページ	0209ページ		



仕様

型番	※ESCOオリジナルセット品	入組み点数	8
〈セット内容〉			
圧着ペンチ (リングスリーブ用)	圧着範囲:特小・小・中・大 全長:242mm	ウォーターポンププライヤー	全長:195mm 最大開口:33mm
電工用ドライバー	サイズ:(+)#2・(-)6mm 軸長:各100mm	折り畳み式電工ナイフ	刃材質:炭素工具鋼 刃長:70mm 全長:205mm
ワイヤーストリッパー (VVF用)能力(VVF線)	1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) 全長:228mm 工具の裏面に目盛付き(2～20cm)	ペンチ	切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm) 全長:188mm
グラスメジャー	テープ全長:1.5m テープ幅:12mm		
第二種電気工事士技能試験用			
VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 ※エコ電線の硬い被覆のストリッパー作業も可能です。			
圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能			
ツールバッグ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.