


品番 : EA410W-5

品名 : F5/8" 雌フレアー継手



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2025/12/18 19:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0027ページ | | |



小さいスペースで部品を継ぐことができます

仕様

| | | | |
|------------|----------------|----|------|
| メスねじ(フレアー) | 5/8" | 全長 | 49mm |
| 材質 | 真鍮、パイプ部分:銅 | 入数 | 1個 |
| 最高使用圧力 | 700psi(48bars) | 重量 | 122g |
| 六角対辺 | 1-1/16" | | |

●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアーハーフの破損を防止します。

小スペースで部品を継ぐことができます。

45°フレアー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.