

品番：EA423RA-10

品名：オーリングセット(26サイズ)(運動用)



販売価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 21:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1300ページ		



サイズ	内径	線径	入数
P-3	2.8	1.9	20
P-4	3.8	1.9	20
P-5	4.8	1.9	20
P-6	5.8	1.9	20
P-7	6.8	1.9	20
P-8	7.8	1.9	20
P-10	9.8	1.9	20
P-10A	9.8	2.4	20
P-11	10.8	2.4	20
P-12	11.8	2.4	20
P-12.5	12.3	2.4	20
P-14	13.8	2.4	20
P-15	14.8	2.4	20
P-16	15.8	2.4	20
P-18	17.8	2.4	20
P-20	19.8	2.4	20
P-21	20.8	2.4	20
P-22	21.8	2.4	20
P-22A	21.7	3.5	10
P-22.4	22.1	3.5	10
P-24	23.7	3.5	10
P-25	24.7	3.5	10
P-26	25.7	3.5	10
P-28	27.7	3.5	10
P-29	28.7	3.5	10
P-30	29.7	3.5	10

### 仕様

用途	シリンダーなど動く部分向けのシール用に	〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数)	P-3 / 2.8 / 1.9 (20) P-4 / 3.8 / 1.9 (20) P-5 / 4.8 / 1.9 (20) P-6 / 5.8 / 1.9 (20) P-7 / 6.8 / 1.9 (20) P-8 / 7.8 / 1.9 (20) P-10 / 9.8 / 1.9 (20) P-10A / 9.8 / 2.4 (20) P-11 / 10.8 / 2.4 (20) P-12 / 11.8 / 2.4 (20) P-12.5 / 12.3 / 2.4 (20) P-14 / 13.8 / 2.4 (20) P-15 / 14.8 / 2.4 (20) P-16 / 15.8 / 2.4 (20) P-18 / 17.8 / 2.4 (20) P-20 / 19.8 / 2.4 (20) P-21 / 20.8 / 2.4 (20) P-22 / 21.8 / 2.4 (20) P-22A / 21.7 / 3.5 (10) P-22.4 / 22.1 / 3.5 (10) P-24 / 23.7 / 3.5 (10) P-25 / 24.7 / 3.5 (10) P-26 / 25.7 / 3.5 (10) P-28 / 27.7 / 3.5 (10) P-29 / 28.7 / 3.5 (10) P-30 / 29.7 / 3.5 (10)
材質	ニトリルゴム2種	使用温度	-30~100℃

ケースサイズ	280×187×41mm	総重量	492.7g
運動用・円筒面固定用・平面固定用			
動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。			
耐油性			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.