

品番 : EA423RE-40A

品名 : P-40 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 505円(税抜) / 556円(税込) | | |
| カタログ価格 | 505円(税抜) / 556円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/11 11:00現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1300ページ | | |



| | |
|----------|--------------------------------|
| 品番 | EA423RE-40A |
| 品名 | P-40 オーリング (シリコンゴム/5個)(運動用) |
| 材質 | シリコンゴム(4種C) |
| サイズ(mm) | 内径:39.7、線径:3.5 |
| 入数 | 5枚 |
| 耐熱温度(目安) | -45℃~200℃ |
| 耐寒温度(目安) | -45℃ |
| 備考 | ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。 |

仕様

| | | | |
|--|-------------|---------|----------------|
| JIS番号 | P-40 | サイズ(mm) | 内径:39.7、線径:3.5 |
| 材質 | シリコンゴム(4種C) | | |
| 耐寒、耐熱 | | | |
| 入数 | 5枚 | | |
| 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.