

品番 : EA423RF-30A

品名 : P-30 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 890円(税抜) / 979円(税込) | | |
| カタログ価格 | 890円(税抜) / 979円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/11 10:58現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1300ページ | | |



| | |
|----------|----------------------------|
| 品番 | EA423RF-30A |
| 品名 | P-30 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用) |
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) |
| サイズ(mm) | 内径:29.7、線径:3.5 |
| 入数 | 5枚 |
| 耐熱温度(目安) | -15℃~230℃ |
| 耐油 | 耐油 |
| 耐熱 | 耐熱 |
| 耐ガソリン | 耐ガソリン |

仕様

| | | | |
|---|------------|---------|----------------|
| JIS番号 | P-30 | サイズ(mm) | 内径:29.7、線径:3.5 |
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) | 入数 | 5枚 |
| 耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 | | | |
| 耐油、耐熱、耐ガソリン | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.