

品番 : EA423RF-50A

品名 : P-50 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)



販売価格	610円(税抜) / 671円(税込)		
カタログ価格	610円(税抜) / 671円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/11 10:58現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1300ページ		



品番	EA423RF-50A
品名	P-50 オーリング (フッ素ゴム/2個)(運動用)
材質	フッ素ゴム(4種D)
サイズ(mm)	内径:49.7、線径:3.5
入数	2枚
耐熱温度(目安)	-15℃~230℃
耐油	耐油
耐熱	耐熱
耐ガソリン	耐ガソリン

仕様

JIS番号	P-50	サイズ(mm)	内径:49.7、線径:3.5
材質	フッ素ゴム(4種D)	入数	2枚
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。			
耐油、耐熱、耐ガソリン			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.