

品番 : EA423RJ-25

品名 : G- 25 オーリング (フッ素ゴム/固定用)



販売価格	135円(税抜) / 149円(税込)		
カタログ価格	135円(税抜) / 149円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/23 16:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1301ページ		



品番	EA423RJ-25
品名	G- 25 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
材質	フッ素ゴム(4種D)
JIS番号	G-25
線径(mm)	3.1
内径(mm)	24.4
入数	1枚
耐熱限界温度	約220℃(目安)※
使用温度範囲	約-15℃~+220℃(目安)※

#### 仕様

材質	フッ素ゴム(4種D)		
耐熱			
JIS番号	G-25	内径(mm)	24.4
線径(mm)	3.1	入数	1枚
耐熱限界温度	約220℃(目安)※	使用温度範囲	約-15℃~+220℃(目安)※
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.