

品番：**EA423TB-10B**

品名：10x25x 7mm オイルシール(タイプ 4/ニトリル)



販売価格	525円 (税抜) / 578円 (税込)		
カタログ価格	525円 (税抜) / 578円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/11 11:22現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1299ページ		



仕様

軸径(mm)	10	外径(mm)	25
厚み(mm)	7	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適用温度	-25℃~120℃	入数	1枚
外径公差	+0.10~+0.30mm		
耐油、耐摩耗性			
タイプ4(JIS B2402)			
外周ゴム			
油用			
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.