

品番：EA423TB-14B

品名：14x24x 7mm オイルシール(タイプ 4/ニトリル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 455円(税抜) / 501円(税込) | | |
| カタログ価格 | 455円(税抜) / 501円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/11 09:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1299ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|---------------|--------|--|
| 軸径(mm) | 14 | 外径(mm) | 24 |
| 厚み(mm) | 7 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
| 入数 | 1枚 | 適用温度 | -25℃~120℃ |
| 外径公差 | +0.10~+0.30mm | | |
| 耐油、耐摩耗性 | | | |
| タイプ4(JIS B2402) | | | |
| 外周ゴム | | | |
| 油用 | | | |
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.