

品番：**EA423TB-26**

品名：26x38x 8mm オイルシール(タイプ 4/ニトリル)



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>455円</b> (税抜) / 501円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 455円(税抜) / 501円(税込)                 |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>1</b> (2026/06/11 09:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1299ページ                             |      |   |



#### 仕様

|                      |               |        |  |
|----------------------|---------------|--------|--|
| 軸径(mm)               | 26            | 外径(mm) | 38                                     |
| 厚み(mm)               | 8             | 材質     | シール体:ニトリルゴム、<br>金属環:冷間圧延鋼板、<br>ばね:硬引鋼線 |
| 適用温度                 | -25℃~120℃     | 入数     | 1枚                                     |
| 外径公差                 | +0.10~+0.30mm |        |  |
| 耐油、耐摩耗性              |               |        |  |
| タイプ4(JIS B2402)      |               |        |  |
| 外周ゴム                 |               |        |  |
| 油用                   |               |        |  |
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。 |               |        |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.