

品番：EA423TC-12B

品名：12x25x 7mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 350円(税抜) / 385円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 350円(税抜) / 385円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/11 09:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1298ページ                      |      |   |



| 品番          | 軸径 | 外径 | 厚み | 材質     | 温度範囲     | 入数 |
|-------------|----|----|----|--------|----------|----|
| EA423TC-12B | 12 | 25 | 7  | ニトリルゴム | -25~120℃ | 1  |



#### 仕様

|                 |           |        |  |
|-----------------|-----------|--------|--|
| 軸径(mm)          | 12        | 外径(mm) | 25                                     |
| 厚み(mm)          | 7         | 材質     | シール体:ニトリルゴム、<br>金属環:冷間圧延鋼板、<br>ばね:硬引鋼線 |
| 適応温度            | -25℃~120℃ | 入数     | 1枚                                     |
| 耐油、耐摩耗性         |           |        |  |
| タイプ2(JIS B2402) |           |        |  |
| 外周金属            |           |        |  |
| 油用              |           |        |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.