



品番 : EA423TC-20D

品名 : 20x35x 8mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)



販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1348ページ		



品番	軸径	外径	厚み	材質	温度範囲
EA423TC-20D	20	35	8	ニトリルゴム	-25~120



仕様

軸径(mm)	20	外径(mm)	35
厚み(mm)	8	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
タイプ2(JIS B2402)			
外周金属			
油用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.