

品番 : EA423TC-38B

品名 : 38x58x11mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)



販売価格	575円(税抜) / 633円(税込)		
カタログ価格	575円(税抜) / 633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 09:48現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		



品番	軸径	外径	厚み	材質	入数
EA423TC-38B	38	58	11	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板、硬引鋼線	1



仕様

軸径(mm)	38	外径(mm)	58
厚み(mm)	11	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
タイプ2(JIS B2402)			
外周金属			
油用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.