

品番：EA423TE-17

品名：17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 350円(税抜) / 385円(税込) | | |
| カタログ価格 | 350円(税抜) / 385円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 11:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1298ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|-----------|--------|----------------------------|
| 軸径(mm) | 17 | 外径(mm) | 30 |
| 厚み(mm) | 5 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板 |
| 適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
| 耐油、耐摩耗性 | | | |
| G(JIS B2402) | | | |
| 外周ゴム | | | |
| グリース用 | | | |
| 圧力のかかる所には使用不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.