

品番：EA424AC-13

品名：呼13/16.0mm x10m フレキパイプ(ステンズ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/06 09:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1074ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------|--------|------------|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6710-13x10 |
| 呼 | 13 | 全長 | 10m |
| パイプ外径 | 16mm | 最小曲げ半径 | 39mm |
| 耐圧 | 0.75MPa | 材質 | SUS304 |

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

※他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.