

品番：EA424AC-20

品名：呼20/20.0mm x10m フレキパイプ(ステンス製)



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 08:36現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1074ページ		



#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	6710-20x10
呼	20	全長	10m
パイプ外径	20mm	最小曲げ半径	60mm
耐圧	0.75MPa	材質	SUS304

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

※他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.