

品番 : EA424AE-113

品名 : 呼13/G 1/2"(呼径13) フレキバ° イフ° (ナット付セット)



販売価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1117ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	※ESCOオリジナルセット品
セット内容	フレキパイプ×1 ナット(2個入り)×15 パッキン(2個入り)×15	呼	13

フレキパイプ

全長	10m	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	耐圧	0.75MPa
材質	SUS304		

ナットセット(ナット+パッキン各30個)

取付ねじ	G1/2"	材質	黄銅、EPDM
------	-------	----	---------

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

