

品番：EA424BA-15

品名：呼13x 150mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 129 (2026/07/04 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-15
規格	13mm
材質	SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
寸法	全長:150mm 呼び径:13mm 外径:16mm
仕様	標準

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意
1.製品の材質、寸法等の誤りがある場合がありますので、使用前に必ずご確認ください。
● 腐食性の液体・気体との接触を避け、使用後は必ず洗浄してください。
● 高温・高圧・急激な圧力変化に耐えることができません。
● 本製品の寸法、材質等は、変更される場合がありますので、使用前に必ずご確認ください。
加工上の注意
● 曲げ半径が小さすぎると、破損の原因となりますので、必ず規定の曲げ半径を守ってください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x150
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	150mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.