

品番：EA424BA-25

品名：呼13x 250mm フレキパイプ(水道用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 765円(税抜) / 842円(税込) | | |
| カタログ価格 | 765円(税抜) / 842円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/05 02:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1074ページ | | |



| | |
|--------|-------------------------|
| 品名 | フレキパイプ |
| 品番 | EA424BA-25 |
| 規格 | 13mm |
| 材質 | SUS304 |
| ナット | 黄銅 |
| パッキン | EPDM |
| 全長 | 250mm |
| 最小曲げ半径 | 39mm |
| 用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |
| 備考 | |

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の材質はステンレス鋼(SUS304)であり、錆びに強いですが、塩素系漂白剤や酸性洗剤の使用は避けてください。また、高温高圧の環境での使用はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0784B-13x250 |
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2" |
| 全長 | 250mm | パイプ外径 | 16mm |
| 最小曲げ半径 | 39mm | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 材質 | パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM | 用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.