

品番：EA424BA-30

品名：呼13x 300mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/08/17 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1117ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-30
規格	13mm
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	300mm
最小曲げ半径	39mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項  
1. 製品の材質、寸法、公差、重量の誤りがある場合がありますので、使用前に必ずご確認ください。  
2. 製品の材質は、SUS304のステンレス鋼製です。  
3. 製品の材質は、黄銅製のナット、EPDM製のパッキンを使用しています。  
4. 製品の材質は、黄銅製のナット、EPDM製のパッキンを使用しています。  
5. 製品の材質は、黄銅製のナット、EPDM製のパッキンを使用しています。  
6. 製品の材質は、黄銅製のナット、EPDM製のパッキンを使用しています。

## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x300
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	300mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.