

品番：EA424BA-30

品名：呼13x 300mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/05/05 02:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-30
規格	16mm
材質	SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
寸法	全長:300mm 呼び径:13mm 外径:16mm
重量	約1.2kg
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

フレキパイプの材質と取付時の注意

本製品のフレキパイプは、ステンレス鋼製の波状の構造により、柔軟性があつたため、曲げが容易です。  
●曲げ半径は、呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。  
●曲げ半径が小さいと、配管の寿命が短縮されます。  
●曲げ半径が小さいと、配管の寿命が短縮されます。  
●曲げ半径が小さいと、配管の寿命が短縮されます。

## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x300
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	300mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼び径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.