

品番：EA424BA-40

品名：呼13x 400mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/04 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-40
規格	13φ
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	400mm
最小曲げ半径	39mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項
1. 製品の材質、寸法、公差、公差の範囲は必ず
確認してください。
2. 製品の材質、寸法、公差、公差の範囲は必ず
確認してください。
3. 製品の材質、寸法、公差、公差の範囲は必ず
確認してください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x400
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	400mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.