

品番：EA424BA-50

品名：呼13x 500mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/05/05 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-50
規格	呼13
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
寸法	全長:500mm 外径:16mm
仕様	最小曲げ半径:39mm

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項
1. 本製品は、ステンレス鋼製の編み組の構造となっており、曲げ半径が小さすぎると、破損の原因となります。
● 曲げ半径が小さすぎると、破損の原因となります。
● 破損の原因となります。
● 破損の原因となります。
● 破損の原因となります。
● 破損の原因となります。
● 破損の原因となります。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x500
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	500mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.