

品番：EA424BA-80

品名：呼13x 800mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-80
規格	13φ
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	800mm
最小曲げ半径	39mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質・形状・寸法に関する注意

本製品のフレキパイプは、高圧・高温・腐食性流体の使用には適しません。また、急激な温度変化や急激な圧力変化にも耐えられません。また、本製品のフレキパイプは、必ずしも直線的に伸び縮みするものではありません。また、本製品のフレキパイプは、必ずしも直線的に伸び縮みするものではありません。

### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x800
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	800mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.