

品番：EA424BA-90

品名：呼13x 900mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 02:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-90
規格	13mm
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	900mm
最小曲げ半径	39mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品のフレキパイプは、ステンレス鋼製の編み込み構造で、柔軟性に優れた配管です。ただし、過度の曲げや圧力がかかると破損する可能性があります。また、高温・高圧の環境には適しません。必ず仕様書を確認してください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x900
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	900mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.