

品番：EA424BB-10

品名：呼20x 100mm フレキパイプ(水道用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 990円(税抜) / 1,089円(税込) | | |
| カタログ価格 | 990円(税抜) / 1,089円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/04 16:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1074ページ | | |



| | |
|--------|---|
| 品名 | フレキパイプ |
| 品番 | EA424BB-10 |
| 規格 | JIS B 2220 |
| 材質 | SUS304 (パイプ) 黄銅 (ナット) EPDM (パッキン) |
| 寸法 | 呼径: 20mm 全長: 100mm |
| 最小曲げ半径 | 60mm |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品のフレキパイプは、ステンレス鋼製の編み込み構造により、乱流の発生が無く速やかに流れることが可能です。

- 高圧力での使用は、製品の寿命を短縮する可能性があります。
- 腐食性流体の使用は、製品の寿命を短縮する可能性があります。
- 高温度での使用は、製品の寿命を短縮する可能性があります。

加工上の注意

- 組立てる際は、必ず製品の仕様を確認してください。

仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0784B-20x100 |
| 呼 | 20 | ねじ径 | G3/4" |
| 全長 | 100mm | パイプ外径 | 20mm |
| 最小曲げ半径 | 60mm | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 材質 | パイプ: SUS304 ナット: 黄銅 パッキン: EPDM | 用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.