

品番：EA424BB-25

品名：呼20x 250mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 16:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BB-25
規格	20mm
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	250mm
最小曲げ半径	60mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項

1. 本製品は、ステンレス鋼製の編み込み構造となっており、柔軟性を有しています。しかし、過度の曲げや引っ張りを繰り返すと、破損の原因となります。

- 過度の曲げや引っ張りを繰り返さないでください。
- 高温・高圧の環境で使用しないでください。
- 鋭利な物体による傷や、化学薬品による腐食に注意してください。

加工上の注意

- 切断する際は、必ず保護メガネを着用してください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-20x250
呼	20	ねじ径	G3/4"
全長	250mm	パイプ外径	20mm
最小曲げ半径	60mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.