

品番：EA424BB-45

品名：呼20x 450mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 02:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BB-45
規格	20mm
材質	SUS304
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
全長	450mm
最小曲げ半径	60mm
最高使用圧力	0.75MPa
納期	在庫あり

フレキパイプの材質・形状・寸法に関する注意

本製品の取り扱いに関する注意

1. 本製品は、ステンレス鋼製の製品であるため、錆びが発生する可能性があります。使用前に必ず洗浄してください。

- 塩素系漂白剤の使用は避け、中性洗剤を使用してください。
- 高圧洗浄機の使用は避け、柔らかいブラシを使用してください。
- 高圧洗浄機の使用は避け、柔らかいブラシを使用してください。

加工上の注意

- 切断する際は、必ず保護メガネを着用してください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-20x450
呼	20	ねじ径	G3/4"
全長	450mm	パイプ外径	20mm
最小曲げ半径	60mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ: SUS304 ナット: 黄銅 パッキン: EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.