

品番：EA424BC-20B

品名：呼13x900mm ブレードホース(水道用)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1098ページ		



#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	798-15X900
呼×全長(mm)	13×900	材質	ブレード:SUS304 チューブ:Si(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
ホース内径	9.5mm	取付ねじ径	G1/2"
使用温度	1~80℃	最高使用圧力	0.75MPa
最小流路径	7.5mm	最小曲げ半径	40mm
取付ネジは管用平行ネジ			
シリコンチューブをインナーに使用することで柔軟性を持ち、耐熱性能にも優れた湯水配管用のブレードフレキです。			
湯水配管用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.