

品番：EA424BC-24B

品名：呼20x300mm ブレードホース(水道用)



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 15:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1098ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	798-16X300
呼×全長(mm)	20×300	材質	ブレード:SUS304 チューブ:Si(内径13ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト
ホース内径	13.0mm	取付ねじ径	G3/4"
使用温度	1~80℃	最高使用圧力	0.75MPa
最小流路径	10.0mm	最小曲げ半径	45mm
取付ネジは管用平行ネジ			
シリコンチューブをインナーに使用することで柔軟性を持ち、耐熱性能にも優れた湯水配管用のブレードフレキです。			
湯水配管用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.