

品番：EA424BC-29B

品名：呼20x800mm ブレードホース(水道用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,460円(税抜) / 7,106円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,460円(税抜) / 7,106円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 09:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1098ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------|--------|--|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 798-16X800 |
| 呼×全長(mm) | 20×800 | 材質 | ブレード:SUS304 チューブ:Si(内径13ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト |
| ホース内径 | 13.0mm | 取付ねじ径 | G3/4" |
| 使用温度 | 1~80℃ | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 最小流路径 | 10.0mm | 最小曲げ半径 | 45mm |
| 取付ネジは管用平行ネジ | | | |
| シリコンチューブをインナーに使用することで柔軟性を持ち、耐熱性能にも優れた湯水配管用のブレードフレキです。 | | | |
| 湯水配管用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.