




品番：EA424BC-30A

品名：呼20x900mm ブレードホース(水道用)



販売価格	4,980円(税抜)／5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜)／5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	カクダイ	型番	798-12x900
湯水配管用			
材質	ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト	ホース内径	13.0mm
取付ねじ	G3/4	最高使用圧力	0.75MPa
使用温度	1℃～80℃	最小流路径	10.0mm
呼×長さ	20×900mm	重量	約338g
最小曲げ半径	50mm		
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。			

代替品

	品番 EA424BC-30B コメント 変更点:チューブ材質
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.