

品番 : EA424BC-5

品名 : G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,860円(税抜) / 4,246円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/04 16:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1098ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------|--------|--|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 798-81x1200 |
| 呼 | 13 | 取付ネジ | G1/2 |
| 全長 | 1200mm | ホース内径 | 11.5mm |
| 最小曲げ半径 | 100mm | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 使用温度 | 1℃~90℃ | 材質 | ホース:軟質架橋ポリエチレン ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト |

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホース。

美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.