

品番：EA424BC-7

品名：G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1098ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	798-81x2000
呼	13	取付ネジ	G1/2
全長	2000mm	ホース内径	11.5mm
最小曲げ半径	100mm	最高使用圧力	0.75MPa
使用温度	1℃～90℃	材質	ホース:軟質架橋ポリエチレン ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホース。

美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.