

品番：EA424CL-13

品名：呼び16 x10m フレキパイプ(ステンス/被覆付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,900円(税抜) / 19,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,900円(税抜) / 19,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/07/06 05:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1074ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------|---------|--------|---------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FCP-16PA10-10 |
| 呼び径 | 16mm | パイプ内径 | 12.4mm |
| パイプ谷径 | 13mm | 最小曲げ半径 | 40mm |
| 長さ | 10m | 材質 | SUS316L |
| 最高許容圧力 | 0.75MPa | 使用流体 | 冷温水・不凍液 |
| 使用温度範囲 | -20~95℃ | | |
| 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易 | | | |
| 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管が可能 | | | |
| 埋設不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.