



品番：EA425AG-130

品名：R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ (ホースニップル付)



販売価格	1,330円 (税抜) / 1,463円 (税込)		
カタログ価格	1,330円 (税抜) / 1,463円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1089ページ		



品番	規格	材質	流量 (CV値)	最大使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (℃)
EA425AG-130	R 3/8"x10.5mm	真鍮	3.7	1.0	-20~80

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	MR5-1010
取付ねじ	R3/8”	タケノコ径	10.5mm
全長	62mm	最小内径	7.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	−20〜80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量 (CV値)	3.7 USgal/min
材質	真鍮		

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能
ホースニップル付き
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.