





品番 : EA425AH-25

品名 : R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ (リングジョイント付)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/27 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



規格	品名	単位	在庫数
R3/8"	EA425AH-25	個	3

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M8-1010
取付ねじ	R3/8"	適合銅管	φ 10mm
全長	64mm	最小内径	6mm
使用最高圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	材質	真鍮

Rねじ×スリーブ式銅管継手

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

リングジョイント付き

※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.