





品番 : **EA425AH-74**

品名 : R3/8"x10.5mm ミニボールバルブ (アングル/ホースジョイント)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1050ページ		



品番	規格	材質	取付ねじ	全長	最小内径	最高使用圧力	使用温度範囲	使用流体	流量(CV値)
EA425AH-74	R3/8"	真鍮	10.5mm	64.5mm	7.5mm	1.0MPa	-20~80℃	冷温水・油・エア	2.0 USgal/min

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	ML6-1010
取付ねじ	R3/8"	タケノコ径	10.5mm
全長	64.5mm	最小内径	7.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量(CV値)	2.0 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

ホースジョイント付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

