品番: EA425AH-74

品名:R3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント



販売価格	1,970円(税抜)/2,167円(税込)					
カタログ価格	1,970円(税抜)/2,167円(税込)					
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/04 07:47現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1091ページ					















仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	ML6-1010
取付ねじ	R3/8"	タケノコ径	10.5mm
全長	64.5mm	最小内径	7.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80°C
使用流体	冷温水・油・エアー	流量(CV値)	2.0 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

ホースジョイント付き

株式会社エスコ