

品番 : EA425AJ-52

品名：R 1/8" x 7.0mm ミニホーラルバールフ（ホースニップル付）



販売価格	1,420円(税抜)／1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜)／1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1091ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M5-0607
取付ねじ	R1/8"	タケノコ径	7mm
全長	58mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-20~80°C
使用流体	冷温水・油・エアー	流量(CV値)	2.3 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機器および器具

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能

### ホースニップル付き

