


品番：EA425BD-410

品名：R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)



販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/10 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



品名	規格	材質	寸法	重量
ミニボールバルブ	R1/2"	真鍮	φ12.0	0.025
ミニボールバルブ	R3/8"	真鍮	φ9.5	0.015
ミニボールバルブ	R1/4"	真鍮	φ7.0	0.010
ミニボールバルブ	R3/16"	真鍮	φ5.0	0.005

品名	規格	材質	寸法	重量
ミニボールバルブ	R1/2"	真鍮	φ12.0	0.025
ミニボールバルブ	R3/8"	真鍮	φ9.5	0.015
ミニボールバルブ	R1/4"	真鍮	φ7.0	0.010
ミニボールバルブ	R3/16"	真鍮	φ5.0	0.005

※本製品は、空気・水・油の配管に使用できます。ただし、高圧・高温・低温・腐食性流体には使用できません。また、真空状態での使用もできません。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BD-2400
取付ねじ	R1/2"	ポア径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用流体	空気・水・油
使用温度	-10~80℃(凍結箇所を除く)	材質	真鍮
ピーコック型タイプ			
一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。			
タンクや容器の排出用・ピーコックの代用としても使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.