


品番 : EA425BD-410

品名 : R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/10 23:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1047ページ | | |



| 品名 | 規格 | 材質 | 重量 | 寸法 |
|----------|-------|----|-------|------------|
| ミニボールバルブ | R1/2" | 真鍮 | 約1.2g | 全長: 22.0mm |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------|---------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BD-2400 |
| 取付ねじ | R1/2" | ポア径 | 8mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80℃(凍結箇所を除く) | 材質 | 真鍮 |
| ピーコック型タイプ | | | |
| 一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。 | | | |
| タンクや容器の排出用・ピーコックの代用としても使用できます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.