


品番：EA425BH-117

品名：R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA425BH-117	R1/8"	個	2

品名	規格	単位	在庫
EA425BH-117	R1/8"	個	2

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BH-1107
取付ねじ	R1/8"	タケノコ外径	7mm
ボア径	6mm	適合ホース内径※	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所は除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

ホースニップルー一体型タイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

