


品番：EA425BH-40

品名：R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・アングル)



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品番	規格	材質	取付径	ボア径	適合ホース内径	使用圧力	使用温度
EA425BH-40	R3/8"	真鍮	10.5mm	6mm	9~10mm	0.98MPa以下	-10~80℃



品番	規格	材質	取付径	ボア径	適合ホース内径	使用圧力	使用温度
EA425BH-40	R3/8"	真鍮	10.5mm	6mm	9~10mm	0.98MPa以下	-10~80℃

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BH-3310
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	10.5mm
ボア径	6mm	適合ホース内径※	9~10mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

ホースニップル一体型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

ハンドルの操作位置を変更することができます。

ホースバンドで締め付けることでホースの固定が可能です。

エアークックの代用に信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

品番	EA425AH-74
----	------------



コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.