

品番 : EA425BM-133

品名 : R 3/8" x Rc3/8" ミニボールバルブ



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/17 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1089ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	BM-9033R
取付ねじ	雄:R3/8" 雌:Rc3/8"	ボア径	8mm
使用圧力	0.98Mpa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80°C (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

外・内ネジ型のタイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がテーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。

喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

RoHS指令相当品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.