


品番 : EA425BM-43

品名 : R 1/2"xG 3/8" ミニボールバルブ



販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/04 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品番	仕様	価格
EA425BM-43	R1/2" x G3/8"	2,120円(税抜)

品番	仕様	価格
EA425BM-43	R1/2" x G3/8"	2,120円(税抜)

品番	仕様	価格
EA425BM-43	R1/2" x G3/8"	2,120円(税抜)

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BM-2043
取付ねじ	雄: R1/2" 雌: G3/8"	ポア径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

外・内ネジ型のタイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。

二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管することができます。

喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.