


品番 : EA425BM-43

品名 : R 1/2"xG 3/8" ミニボールバルブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,120円(税抜) / 2,332円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,120円(税抜) / 2,332円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/04 17:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



| 品番 | 仕様 | 価格 |
|------------|---------------|------------|
| EA425BM-43 | R1/2" x G3/8" | 2,120円(税抜) |

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|------------|---------------|------------|
| EA425BM-43 | R1/2" x G3/8" | 2,120円(税抜) |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BM-2043 |
| 取付ねじ | 雄: R1/2" 雌: G3/8" | ポア径 | 8mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

外・内ネジ型のタイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。

二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管することができます。

喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.